

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Finisher, Turinys (ml arba l): 500**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 088004 500 |
| GTIN | 4062406403126 |
| Produktų klasė | 01L |

Aprašymas**Modelis:**

NSF sertifikuota. Tinka naudoti maisto pramonėje.

Riebalų šalinimo ir apdailos priemonė Finisher – greitas kasdienis apdorotų alyvų, apsauginės alyvos nuo korozijos, lengvų vašku, emulsijos, klijų likučių ir kitų nešvarumų šalinimas nuo įrankių. Atitinka aukščiausius švaros reikalavimus, ypač prieš kokybės kontrolę, prieš dažant, dengiant ir klijuojant. Ženkliai mažesnis LOJ kiekis, lyginant su įprastais tirpikliais. 500 ml purkštuvus iš 100% perdirbamo PET. Galima pakartotinai papildyti.

Finisher tinka kaip alternatyva tirpikliams, šaltiems valikliams ar nitro skiedikliams. Korozijos inhibitoriai laikinai apsaugo nuo korozijos. Lyginant su įprastais vandeniniais valikliais, garavimas vyksta greičiau.

- **Be ženklavimo.**
- **Galima naudoti rankiniu būdu.**

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------|---------|
| Forma | skyst. |
| Užsiliepsnoj. temperat. | 38 °C |
| Spalva | skaidri |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Virimo taškas | 80 °C |
| Laikymo temperatūra | 2 - 35 °C |
| Modelis | Purkštuvas |
| Tvarumas | GARANT GreenPlus |
| pH vertė | 11,4 |
| Tankis | 0,99 g/cm ³ |
| Turinys | 0,5 l |
| Serija | GreenPlus |
| Produkto rūšis | Universalus valiklis |