



ER įspraustinė Forma AD, SK 40 A = 70, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300475 20
GTIN	4062406418274
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

HOLEX –

Precizinės tvirtinimo veržlės HOLEX subalansuotos (G6,3 / 18000 min⁻¹, visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min⁻¹).

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 1 - 13 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 70 mm

Išorinis Ø D: 34 mm

Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580: 20

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
---------------------------------	-------

Išorinis Ø D	34 mm
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580	20
Užspaudimo ribos	1 - 13 mm
Užspaudimo Ø D ₁	1-13 mm
Laikiklis	SK 40 A = 70
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė