

HOLEX**ER įspraustinė Forma AD, BT 40, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302757 20 |
| GTIN | 4062406421946 |
| Produktų klasė | 32A |

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Aukštos kokybės precizinė tvirtinimo veržlė.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 1 - 13 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 70 mm

Išorinis Ø D: 34 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 20

ER užveržimo raktas: 20

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------------------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm |
| Užspaudimo ribos | 1 - 13 mm |
| Išorinis Ø D | 34 mm |
| Atsarginė ER užveržimo veržlė | 20 |
| ER užveržimo raktas | 20 |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 1-13 mm |
| Laikiklis | BT 40, trumpas |
| Laikiklio norma | ISO 7388-2 |
| Laikiklio norma | JIS B6339 |
| Forma | AD |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Produkto rūšis | Įspraustinė |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm | 613300 25 |
|---|-----------|