

**HOLEX**

## Weldon įspraustinė su aušinimo kanalais, HSK-A 63 A = 120, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	304319 8
GTIN	4062406421960
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Su neuždengiamais aušinimo kanalais.

#### Paskirtis:

Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.

#### Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

#### Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

### Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	8
Išorinis Ø D	28 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 120
Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	DIN 69893

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė