



## Weldon įspraustinė, HSK-A 100 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 10mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 304417 10     |
| GTIN             | 4062406422233 |
| Produktų klasė   | 32A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

#### Paskirtis:

Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.

#### Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

#### Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

### Techninis aprašymas

|   |                   |
|---|-------------------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo         | 160 mm            |
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>             | 10 mm             |
| Išorinis Ø D                            | 35 mm             |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 10                |
| Laikiklis                               | HSK-A 100 A = 160 |
| Laikiklio norma                         | ISO 12164-1       |
| Laikiklio norma                         | DIN 69893         |
| Laikiklio norma                         | DIN 69882-4       |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Forma                                    | A                                  |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤3 μm                              |
| Pjovimo technika                         | HPC                                |
| Pjovimo technika                         | HSC                                |
| Produkto rūšis                           | Weldon įspraustinė                 |

## Priedai

|   |           |
|---|-----------|
| Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 10 mm | 309900 10 |
|---|-----------|