



ER įspraustinė, mini / plona Forma AD, SK 40 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300651 11
GTIN	4062406422295
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Užveržimo veržlė tiksliai subalansuota, **HSC**. ER11 su aušinimo kanalu. Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).

• **Standartiškai su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.**

Paskirtis:

Įrankio su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėje pagal DIN 6499.

Tiekimo sudėtis:

Su High-Speed ER mini veržle Nr. 309650.

Priedai pasirinktinai:

ER užspaudimo įvorės Nr. 308881–309434, ER užveržimo raktas Nr. 309740.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600–308806. AB užveržimo raktai Nr. 308820; 308830.

Techninis aprašymas

Darbinis ilgis l_N	70 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Užspaudimo ribos	0,5 - 7 mm
skirta ER cangėms	11 mm
tinkamas užveržimo raktas Nr. 309740.	11
Išorinis $\varnothing D$	16 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	1-7 mm
Laikiklis	SK 40 A = 100
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymes sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 3 mm	308918 3
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymes sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308881 5
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308918 1
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309680 40
ER cangių 7 dalių rinkinys, 1-7 mm	309155
ER cangių 13 dalių rinkinys, 1-7 mm	309010
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308918 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6,5 mm	308881 6,5
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
ER cangė tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308882 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308881 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308881 3
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308918 4
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308881 2
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
ER cangė tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308882 5
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
ER cangė tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308882 4
	308670 40M

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

308918 5

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40

308830 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308720 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

308881 4

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm

308881 1

Raktas ER mini veržlei Skirta ER canginėms įspraustinėms 11

309740 11

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

308881 7

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5,5 mm

308881 5,5

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

308882 6

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308600 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

308918 6

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm

308881 3,5

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

308918 7

ER užveržimo raktas 1/2 colio griovelis Skirta ER canginėms įspraustinėms 40

309700 40

ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm

309399 4,5

ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm

309399 2,8

ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309399 6
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309399 4