

HOLEX

ER cangių įspraustinė mini suploninta, HSK-A 63 A = 160, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 11



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 305717 11 |
| GTIN | 4062406422554 |
| Produktų klasė | 32A |

Aprašymas

Modelis:

Balansavimo kokybė G6,3 / 20000 min⁻¹.

- Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).
- Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
- Su aušinimo kanalu (= ER11).
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min⁻¹) High-Speed ER-Mini veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, ER užspaudimo įvorės Nr. 308881–309430, ER užveržimo raktas Mini Nr. 309740.

Pjovimo technika: HSC

Išorinis Ø D: 16 mm

Atsarginė ER mini veržlė Nr. 309650: 11

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Išorinis Ø D | 16 mm |
| Atsarginė ER mini veržlė Nr. 309650 | 11 |
| skirta ER cangėms | 11 mm |
| Darbinis ilgis l _N | 124 mm |
| Laikiklis | HSK-A 63 A = 160 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Forma | A |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip |
| Produkto rūšis | Įspraustinė |

Priedai

| | |
|---|------------|
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm | 308881 4 |
| Raktas ER mini veržlei Skirta ER canginėms įspraustinėms 11 | 309740 11 |
| ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 11 | 309650 11 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm | 308881 3,5 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6,5 mm | 308881 6,5 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 308881 6 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm | 308918 4 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm | 308918 3 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm | 308881 4,5 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm | 308918 5 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 308881 7 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm | 308881 2,5 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm | 308918 2 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 308918 6 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm | 308881 3 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5,5 mm | 308881 5,5 |

| | |
|---|------------|
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm | 308881 5 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm | 308918 1 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 308918 7 |
| ER cangių 13 dalių rinkinys, 1-7 mm | 309010 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm | 308881 2 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm | 308881 1,5 |
| ER cangių 7 dalių rinkinys, 1-7 mm | 309155 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm | 308881 1 |