



## Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 63 A = 100, Kakliuko Ø d1: 22mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 306137 22     |
| GTIN             | 4062406422585 |
| Produktų klasė   | 32A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Su RFID / Balluff-Chip anga. HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Balansavimo tikslumas G 6,3 / 20000 min<sup>1</sup>.

#### Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu Nr. 309860.

#### Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

#### Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

### Techninis aprašymas

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo        | 100 mm |
| Virbo Ø d <sub>1</sub>                 | 22 mm  |
| Atsarginis žiedas Nr. 309870           | 22     |
| Išorinis Ø D                           | 40 mm  |
| Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub> | 31 mm  |
| tinkamas specialus raktas Nr. 309840.  | 22     |

|                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Užmaunamos frezos ilgis $L_3$ su tvirtinimo žiedu        | 19 mm                              |
| Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 22                                 |
| Užspaudimo $\varnothing D_1$                             | 22 mm                              |
| Laikiklis                                                | HSK-A 63 A = 100                   |
| Laikiklio norma                                          | DIN 69893                          |
| Laikiklio norma                                          | ISO 12164-1                        |
| Laikiklio norma                                          | DIN 69893                          |
| Forma                                                    | A                                  |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius                 | G 6,3, kai 20000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas                              | $\leq 6 \mu\text{m}$               |
| Pjovimo technika                                         | HPC                                |
| Produkto rūšis                                           | Užmaunama įspraustinė              |

### Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/306137-22>