

**HOLEX**

## Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 100 A = 100, Kakliuko Ø d1: 22mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	306277 22
GTIN	4062406422639
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

Su RFID / Balluff-Chip anga. HSK darbinės plokštumos apdirbtos.  
Balansavimo tikslumas G 6,3 / 20000 min<sup>1</sup>.

#### Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu Nr. 309860.

#### Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

#### Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

### Techninis aprašymas

Virbo Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Išorinis Ø D	40 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>3</sub> su tvirtinimo žiedu	19 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	22
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22

Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	31 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 100
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įsraustinė

## Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 22 mm	309840 22
Tvirtinimo žiedas įsraustinės kakliuko Ø 22 mm	309870 22
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 22 mm	309860 22