

HOLEX

Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 100 A = 100, Kakliuko Ø d1: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	306277 16
GTIN	4062406422622
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Su RFID / Balluff-Chip anga. HSK darbinės plokštumos apdirbtos.
Balansavimo tikslumas G 6,3 / 20000 min¹.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu Nr. 309860.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	32 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	27 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	16
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16
Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	17 mm

Virbo $\varnothing d_1$	16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16
Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 100
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

Priedai

Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko \varnothing 16 mm	309870 16
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko \varnothing 16 mm	309860 16
Specialus raktas įspraustinės kakliuko \varnothing 16 mm	309840 16