

HOLEX**Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 100 A = 100, Kakliuko Ø d1:
27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306277 27
GTIN	4062406422646
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Su RFID / Balluff-Chip anga. HSK darbinės plokštumos apdirbtos.
Balansavimo tikslumas G 6,3 / 20000 min¹.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu Nr. 309860.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

Virbo Ø d ₁	27 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	27
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	33 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	21 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	27

Išorinis Ø D	48 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	27
Užspaudimo Ø D ₁	27 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 100
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

Priedai

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 27 mm	309840 27
Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 27 mm	309870 27
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 27 mm	309860 27