

HOLEX

Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 100 A = 100, Kakliuko Ø d1: 32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	306277 32
GTIN	4062406422653
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Su RFID / Balluff-Chip anga. HSK darbinės plokštumos apdirbtos.
Balansavimo tikslumas G 6,3 / 20000 min¹.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu Nr. 309860.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	24 mm
Virbo Ø d ₁	32 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	32
Išorinis Ø D	58 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm

Užmaunamos frezos ilgis L_4	38 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	32
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	32
Užspaudimo $\varnothing D_1$	27 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 100
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įsraustinė

Priedai

Tvirtinimo žiedas įsraustinės kakliuko \varnothing 32 mm	309870 32
Specialus raktas įsraustinės kakliuko \varnothing 32 mm	309840 32
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko \varnothing 32 mm	309860 32