

**OZ cangės laikiklis Forma E3, VDI 40, Tipas: 1,5-25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319505 1,5-25
GTIN	4062406423018
Produktų klasė	32U

**Aprašymas****Paskirtis:**

Geriausiai tinka gręžimui ir centravimui.

**Standartas:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Techninis aprašymas**

Tinkamos spyruoklinės įvorės	462 E
$l_8$	59 mm
Išorinis $\varnothing d_{10}$	60 mm
$l_3$	22 mm
Užveržimo ribos $d_2$	2 - 25 mm
Riebokšlio $\varnothing d_6$	83 mm
$l_9$	75 mm
Forma	E
VDI dydis	VDI 40
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40

Produkto rūšis

VDI įvorių laikiklis