

HOLEX**Pramoninė mova išorinis sriegis, išorinis prijungimo sriegis: 1/2in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

080230 1/2

GTIN

4062406403201

Produktų klasė

02A

Aprašymas**Modelis:**

Pramoninė mova, skirta optimaliam didelio srauto 2000 l / min perdavimui (oras), **NW 7,8**. Kokybiška, tvirta ir greitai fiksuojama mova, kuri užsifiksuoja iš vienos pusės. Efektyvus srauto vožtuvas, didelis srautas, nežymus slėgio sumažėjimas, ilgas tarnavimo laikas, didelis darbo patikimumas ir absoliutus sandarumas.

Darbinis slėgis: PN 35 bar / temperatūra: -20 °C iki +100 °C.

Apdirbama medžiaga:

Nikeliuotas žalvaris, mova iš grūdinto ir nikeliuoto plieno.

Techninis aprašymas

Išorinis prijungimo sriegis

1/2 in

Srauto dydis

2000 l/min

Medžiaga

žalvaris

maksimalus darbinis slėgis

35 bar

Produkto rūšis

Mova

