

**HOLEX****Pramoninė mova išorinis sriegis, išorinis prijungimo sriegis: 1/4in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080230 1/4
GTIN	4062406403188
Produktų klasė	02A

**Aprašymas****Modelis:**

Pramoninė mova, skirta optimaliam didelio srauto 2000 l / min perdavimui (oras), **NW 7,8**. Kokybiška, tvirta ir greitai fiksuojama mova, kuri užsifiksuoja iš vienos pusės. Efektyvus srauto vožtuvas, didelis srautas, nežymus slėgio sumažėjimas, ilgas tarnavimo laikas, didelis darbo patikimumas ir absoliutus sandarumas.

Darbinis slėgis: PN 35 bar / temperatūra: -20 °C iki +100 °C.

**Apdirbama medžiaga:**

Nikeliuotas žalvaris, mova iš grūdinto ir nikeliuoto plieno.

**Techninis aprašymas**

maksimalus darbinis slėgis	35 bar
Srauto dydis	2000 l/min
Medžiaga	žalvaris
Išorinis prijungimo sriegis	1/4 in
Produkto rūšis	Mova

