

DYMO**Ženklin tuvas, Tipas: 5200****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085500 5200
GTIN	3501170841402
Produktų klasė	08U

Aprašymas**Modelis:**

Tvirti, mobilūs ženklavimo prietaisai greitai savaime limpančių plastikinių etikečių gamybai. Nuolatinis terminis įspaudas. Reguluojamas juostos įtempimas. Maitinimas įkraunama **ličio jonų baterija**, maitinimo bloku. Lengvas teksto įvedimas mygtukų pagalba. **Tvirtas pramoninis etikečių spausdintuvas** paprastam laidų, jungiklių, lentynų ir pan. žymėjimui. **Tiesioginiai mygtukai** dažnai elektrotechnikoje naudojamiems ženklams.

Paskirtis:

Etiketės limpa prie beveik visų lygių ir netepaluotų paviršių.

Tiekimo sudėtis:

Su rašomąja juosta juoda ant balto ir instrukcija. Ženklavimo įtaisas su ličio jonų akumuliatoriumi ir maitinimo šaltiniu. 1× juostos kasetės nailonas baltas 19 mm×3,5 m, 1× pramoninio vinilo etiketė balta 12 mm×5,5 m.

Pastaba:

- **Galimybė pasirinkti įvairias kalbas.**
- **Su vokiška klaviatūra – iš gamyklos, su prancūziška klaviatūra – papildomai užsakius.**

Techninis aprašymas

galimi juostos pločiai	9; 12; 19 mm
------------------------	--------------

Plotis	124 mm
Juostos skyriklio modelis	rankinis
Akumuliatorių kiekis	1
Tinklo adapteris	su
Ilgis	64 mm
Galimų ženklų / simbolių kiekis	100
Ypatybė	Etikečių atmintinė
maksimalus šrifto aukštis	13 mm
Šrifto stilių kiekis	4
Tipas	Rhino 5200
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Šrifto pločių kiekis	2
Šrifto dydžių kiekis	7
Klaviatūros schema	ABC
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Teksto eilučių kiekis	1-4
Aukštis	234 mm
tinkama juostinė spausdintuvo kasetė	RHINO
Svoris su akumuliatoriumi	780 g
Ekране matomų ženklų kiekis	2×14
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Gamintojo pavadinimas	S0841400
Produkto rūšis	Ženklintuvas

Priedai

Juostinė spausdintuvo kasetė Tipas W	085512 W
Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 3,5 m nailonas Tipas W	085516 W

Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm × 5,5 m vinilas Tipas W	085517 W
Juostinė spausdintuvo kasetė Tipas W	085513 W
Juostinė spausdintuvo kasetė 9 mm × 5,5 m vinilas Tipas W	085509 W
Juostinė spausdintuvo kasetė Tipas W	085511 W
Juostinė spausdintuvo kasetė Tipas W	085514 W
Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 5,5 m Vinyl Tipas W	085510 W