



Skaitmeninis posvyrio matuoklis CLINOBEVEL 1 USB, Tipas: SOFT



Užsakymo data

Užsakymo numeris	467555 SOFT
GTIN	7630041115321
Produktų klasė	45C

Aprašymas

Modelis:

Universalus posvyrio matuoklis absoliutiems ir reliatyviems matavimams. Keturi preciziškai apdirbti matavimo pagrindai leidžia išmatuoti posvirį bet kuriame kvadrante. Sustiprintas korpusas iš kietai anoduoto aliuminio, hermetiškas. Su kampo arba posvyrio rodmeniu. Programine įranga Clinosoft automatiškai paruošiami patikros protokolai.

Tiekimo sudėtis:

Su dėklu. Papildomai USB duomenų perdavimo kabelis ir programinė įranga Clinosoft.

Techninis aprašymas

Svoris	520 g
Sąsaja	USB sąsaja
Tikslumas	2+1 padalos vertė minutė
Plotis	75 mm
Serija	Clinobevel
Matavimo ribos (diapazonas)	±45 laipsniai
Ilgis	100 mm

Padalos vertė	0,02 mm/m
Aukštis	35 mm
Norma	DIN 2276
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	Dėklas
Produkto rūšis	Posvyrio matuoklis