

FLUKE.

Bekontaktis įtampos matuoklis, Tipas: LVD2**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473005 LVD2
GTIN	095969369978
Produktų klasė	47H

Aprašymas**Modelis:**

Kompaktiškas įtampos matuoklis laidų su įtampa atpažinimui jų neliečiant. Papildomas matavimo vietos apšvietimas.

Funkcija:

IP40: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Paskirtis:

Laidų, elektros lizdų, jungčių ir pan. patikrinimas. Jei matavimo antgalis užsidega raudonai ir pasigirsta pyptelėjimas, vadinasi, yra įtampa.

Techninis aprašymas

Viršįtampio kategorija	KAT IV / 600V
IP apsaugos klasė	IP 40
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Rodmenų diapazonas AC	90 - 600 V
Maitinimas	Baterijos
Srovės tiekimas	2x 081561 LR3
Produkto rūšis	Įtampos matuoklis

Paslaugos

Kalibravimo/Įtampos matuoklis Tipas S	027120 S
DAkS kalibravimasĮtampos matuoklis Tipas S	027160 S

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---------------------------------------------------	------------