

BENNING**Fazės detektorius, Tipas: VT2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473282 VT2
GTIN	4014651440555
Produktų klasė	47A

Aprašymas**Modelis:**

Greitam ir lengvam lizdų, jungiamųjų dėžių, jungiklių ir lempų fazių patikrinimui. Aptinka kabelių įtrūkimus izoliuotuose laiduose.

Funkcija:

IP53: Yra apsauga nuo vandens čiurkšlės, iki 60°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Fazių tikrinimas, izoliuotų laidų tikrinimas, ar nėra įtrūkimų. Be to, atliekami vožtuvų, jungiklių, relijų, siurblių ir magnetinio lauko ritinių magnetinio lauko matavimai.

Standartas:

DIN EN 61010-1.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3.

Techninis aprašymas

Viršįtampio kategorija	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
IP apsaugos klasė	IP 53
Baterijų kiekis	2
Maitinimas	Baterijos
Įtampos ribos AC	12 - 1000 V
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Korpuso medžiaga	ABS plastikas

Produkto rūšis

Fazės indikatorius

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3

081561 LR3