

FLUKE.

**Srovės matavimo replės, Tipas: 365****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473290 365
GTIN	095969559874
Produktų klasė	47H

**Aprašymas****Modelis:**

Srovės matuokliai su dideliu, gerai įžiūrimu LCD ekranu, plonos ir ergonomiškos formos. Ryškus ekranas su foniniu apšvietimu. Nuimamos replės, kad būtų lengviau matuoti.

**Standartas:****EN 61010-1****Tiekimo sudėtis:**

Su matavimo laidais ir paminkštintu krepšiu. 2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR6.

**Techninis aprašymas**

Reikšmių užlaikymo funkcija	HOLD
Maitinimas	Baterijos
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Viršįtampio kategorija	III KAT., 600 V
Kintamoji srovė AC	0,1 A – 200 A

Matavimo būdas	TRUE RMS (AC)
Pagrindinis tikslumas	2 %
Varža	0,1 Ω – 6 kΩ
Nuolatinė srovė DC	0,1 A – 200 A
Rodmenų apimtis	6000
Nuolatinė įtampa DC	0,1 V – 600 V
maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas	18 mm
Kintamoji įtampa AC	0,1 V – 600 V
Srovės tiekimas	2× 081561 LR6
Norma	EN 61010-1
Kalibravimas	I4
Produkto rūšis	Srovės matavimo replės

## Paslaugos

KalibravimasSrovės matavimo replės Tipas D	027050 D
DAkkS kalibravimasSrovės matavimo replės Tipas D	027060 D

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------