



Rankinis šviesos diodų stroboskopas, Tipas: 476



Užsakymo data

Užsakymo numeris	471200 476
GTIN	4029547001772
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Didelis reguliavimo tikslumas ir stabilumas dėl dinamiškai reaguojančio reguliavimo ratuko. Didelio apšvietimo stiprio dėka optimizuojama grandinės elektronika ir galinga ksenono lanko lempa. Atminties funkcija (paskutinė vertė išsaugoma išjungus). Trigerio įvestis, skirta sinchronizuoti blyksnių seką. Stovo jungtis ant korpuso. Minimali baterijos veikimo trukmė – 2 valandos.

Paskirtis:

Mažų objektų matavimas arba sunkiai pasiekiamose vietose – nenutraukiant vykdomų operacijų. Puikiai tinka matuoti greitį ir tikrinti aukšto dažnio judančias dalis.

Tiekimo sudėtis:

Su transportavimo lagaminu, įkrovikliu su 4 šalių adapteriais ir trigerio signalo kištuku.

Techninis aprašymas

Aukštis	50 mm
Maitinimas	Baterijos
Darbinė temperatūra	0 - 40 °C

Baterijų kiekis	6
Leistina paklaida	0,01 (± 1 digit) %
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Plotis	65 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	30 - 12500 min ⁻¹
Ilgis	240 mm
Svoris	415 g
Kalibravimas	I2
Produkto rūšis	Stroboskopas

Paslaugos

KalibravimasTachometras / stroboskopas Tipas D	027900 D
--	----------

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------