

Garant GREENPLUS

**Varžtų sandarinimo priemonė 2GP70, Talpa: 50ml****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088062 50
GTIN	4062406423438
Produktų klasė	01K

**Aprašymas****Modelis:**

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento, anaerobiniai varžtų fiksatoriai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.

Tipas **2GP70** didelio kietumo. Tvirtinant varžtines jungtis, rutulinius ir ritininius guolius, kurių paprastai negalima atlaisvinti. Dažnai naudojamoms varžtinėms jungtims.

**Paskirtis:**

**Mažo tvirtumo** – lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. **Vidutinio tvirtumo** – dar galima atlaisvinti įprastiniu įrankiu. **Labai tvirtai** – atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (>150°C).

**Pastaba:**

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

**Techninis aprašymas**

Cheminė bazė	Metakrilatas
Tankis	1,09 g/cm <sup>3</sup>
tinka panaudojimo sričiai	universaliam naudojimui

tinka panaudojimo sričiai	Sriegių sandarinimas
tinka panaudojimo sričiai	Varžtų fiksavimas
Išardymas	sunkus
Užpildymo kiekis	50 ml
Darbinis kietumas pagal	3 - 6 h
Forma	skyst.
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Savybė	sandarinimas
Savybė	tolerantiškas alyvai
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Dinaminis klampumas	300 - 900 mPas
Stiprumo klasė	labai tvirtas
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
minimalus atitrūkimo momentas	35 - 45 Nm
Spalva	žalia
kai sriegio dydis M iki	M20
Kietumas tempiant pagal	5 - 15 min
tinka medžiagoms	Metalas
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Varžtų fiksavimas