

Garant GREENPLUS

**Varžtų sandarinimo priemonė 2GP70, Talpa: 250ml****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088062 250
GTIN	4062406423445
Produktų klasė	01K

**Aprašymas****Modelis:**

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento, anaerobiniai varžtų fiksatoriai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.

Tipas **2GP70** didelio kietumo. Tvirtinant varžtines jungtis, rutulinius ir ritininius guolius, kurių paprastai negalima atlaisvinti. Dažnai naudojamoms varžtinėms jungtims.

**Paskirtis:**

**Mažo tvirtumo** – lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. **Vidutinio tvirtumo** – dar galima atlaisvinti įprastiniu įrankiu. **Labai tvirtai** – atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (>150°C).

**Pastaba:**

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

**Techninis aprašymas**

Cheminė bazė	Metakrilatas
kai sriegio dydis M iki	M20
Kietumas tempiant pagal	5 - 15 min

Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
Dinaminis klampumas	300 - 900 mPas
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Forma	skyst.
Darbinis kietumas pagal	3 - 6 h
Užpildymo kiekis	250 ml
Spalva	žalia
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Tankis	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
tinka panaudojimo sričiai	universaliam naudojimui
tinka panaudojimo sričiai	Sriegių sandarinimas
tinka panaudojimo sričiai	Varžtų fiksavimas
Stiprumo klasė	labai tvirtas
Išardymas	sunkus
tinka medžiagoms	Metalas
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Savybė	sandarinimas
Savybė	tolerantiškas alyvai
minimalus atitrūkimo momentas	35 - 45 Nm
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Varžtų fiksavimas