

Garant GREENPLUS

Paviršių sandarinimo priemonė 5GP74, Talpa: 50ml**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088067 50
GTIN	4062406423537
Produktų klasė	01K

Aprašymas**Modelis:**

Tarp sandarių metalinių paviršių kietėjanti sandarinimo medžiaga.

Tipas **5GP74**. Flanšų ir paviršių sandarinimui. Greitai kietėjanti, lanksti sandarinimo plėvelė.

Pastaba:

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

Techninis aprašymas

Stiprumo klasė	vidutinio tvirtumo
Cheminė bazė	anaerobinis metakrilatas
Forma	skyst.
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
Išardymas	su standartiniu įrankiu
tinka panaudojimo sričiai	Flanšo jungtis
tinka panaudojimo sričiai	Paviršių sandarinimas

Spalva	oranžinis
Tankis	1,09 g/cm ³
maksimalūs tarpo matmenys	0,25 mm
Darbinis kietumas pagal	3 - 6 h
tinka medžiagoms	Metalas
Kietumas tempiant pagal	5 - 20 min
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
Dinaminis klampumas	23000 - 35000 mPas
Savybė	atsparus vandeniui
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
minimalus atitrūkimo momentas	10 - 20 Nm
Užpildymo kiekis	50 ml
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Sandarinimo priemonė