

Garant GREENPLUS

**Paviršių sandarinimo priemonė 5GP73, Talpa: 250ml****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088068 250
GTIN	4062406423568
Produktų klasė	01K

**Aprašymas****Modelis:**

Tarp sandarių metalinių paviršių kietėjanti sandarinimo medžiaga.

Tipas **5GP73**. Vidutinio tvirtumo, tiksotropinis paviršiaus sandariklis metalinėms srieginėms dalims. Dangčių, flanšų ir paviršių sandarinimas. Greitai kietėjanti, lanksti sandarinimo plėvelė.

**Pastaba:**

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

**Techninis aprašymas**

Cheminė bazė	anaerobinis metakrilatas
Savybė	atsparus vandeniui
Savybė	atsparus alyvai
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Spalva	žalia
Tankis	1,11 g/cm <sup>3</sup>
minimalus atitrūkimo momentas	10 - 20 Nm

Dinaminis klampumas	35000 - 60000 mPas
tinka medžiagoms	Metalas
Kietumas tempiant pagal	5 - 15 min
maksimalūs tarpo matmenys	0,2 mm
Stiprumo klasė	vidutinio tvirtumo
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
Forma	skyst.
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
tinka panaudojimo sričiai	Flanšo jungtis
tinka panaudojimo sričiai	Paviršių sandarinimas
Darbinis kietumas pagal	3 - 6 h
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Užpildymo kiekis	250 ml
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Sandarinimo priemonė