

Garant GREENPLUS

Paviršių sandarinimo priemonė 5GP73, Talpa: 50ml**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088068 50
GTIN	4062406423551
Produktų klasė	01K

Aprašymas**Modelis:**

Tarp sandarių metalinių paviršių kietėjanti sandarinimo medžiaga.

Tipas **5GP73**. Vidutinio tvirtumo, tiksotropinis paviršiaus sandariklis metalinėms srieginėms dalims. Dangčių, flanšų ir paviršių sandarinimas. Greitai kietėjanti, lanksti sandarinimo plėvelė.

Pastaba:

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

Techninis aprašymas

minimalus atitrūkimo momentas	10 - 20 Nm
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
Darbinis kietumas pagal	3 - 6 h
Cheminė bazė	anaerobinis metakrilatas
Stiprumo klasė	vidutinio tvirtumo
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C

Užpildymo kiekis	50 ml
tinka panaudojimo sričiai	Flanšo jungtis
tinka panaudojimo sričiai	Paviršių sandarinimas
tinka medžiagoms	Metalas
Dinaminis klampumas	35000 - 60000 mPas
Kietumas tempiant pagal	5 - 15 min
Spalva	žalia
Forma	skyst.
maksimalūs tarpo matmenys	0,2 mm
Savybė	atsparus vandeniui
Savybė	atsparus alyvai
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Tankis	1,11 g/cm ³
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Sandarinimo priemonė