

Garant GREENPLUS

**Jungtis 6GP38, Talpa: 250ml****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 088069 250    |
| GTIN             | 4062406423582 |
| Produktų klasė   | 01K           |

**Aprašymas****Modelis:**

Dvi ar daugiau dalių sujungiamos viena su kita. Naudojant klijus, tvirtai jungčiai naudojamas visas paviršius. Galima atlikti didelės galios perdavimą ir dinamines apkrovas (didelis šlyties stipris).

Tipas **6GP38**. Greitai kietėjantis universalus produktas, maksimaliai atsparus statinėms šlyties ir dinaminėms apkrovoms. Krumpliaračiams, skriemuliams, rotoriams ir veleno jungtims pritvirtinti prie elektrinių variklių.

**Pastaba:**

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

**Techninis aprašymas**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Dinaminis klampumas                   | 3000 - 6000 mPas |
| minimalus atitrūkimo momentas         | 40 Nm            |
| Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 24 mėnuo         |
| Užpildymo kiekis                      | 250 ml           |
| Darbinis kietumas pagal               | 1 - 3 h          |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Užsiliepsnoj. temperat.   | 100 °C                          |
| maksimalūs tarpo matmenys | 0,25 mm                         |
| tinka medžiagoms          | Metalas                         |
| Spalva                    | žalia                           |
| Laikymo temperatūra       | 5 - 23 °C                       |
| tinka panaudojimo sričiai | Sriegių sandarinimas            |
| tinka panaudojimo sričiai | Jungtis                         |
| Cheminė bazė              | Metakrilatas                    |
| Kietumas tempiant pagal   | 5 - 15 min                      |
| Temperatūros ribos        | -55 - 180 °C                    |
| kai sriegio dydis M iki   | M36                             |
| Forma                     | skyst.                          |
| Stiprumo klasė            | labai tvirtas                   |
| Tankis                    | 1,09 g/cm <sup>3</sup>          |
| Savybė                    | greitai kietėja                 |
| Savybė                    | fluorescencinis UV spinduliuose |
| Tvarumas                  | GARANT GreenPlus                |
| Serija                    | GreenPlus                       |
| Produkto rūšis            | Užpildymo produktas             |