

Garant GREENPLUS

Jungtis 6GP48, Talpa: 250ml**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088070 250
GTIN	4062406423605
Produktų klasė	01K

Aprašymas**Modelis:**

Dvi ar daugiau dalių sujungiamos viena su kita. Naudojant klijus, tvirtai jungčiai naudojamas visas paviršius. Galima atlikti didelės galios perdavimą ir dinamines apkrovas (didelis šlyties stipris).

Tipas **6GP48**. Greitai kietėjantis, karščiui atsparus produktas cilindrinėms jungtims. Cilindrinių įvorių tvirtinimui variklio blokuose. Taip pat tinka guoliams kaitinimo krosnyse montuoti.

Pastaba:

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

Techninis aprašymas

Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
Cheminė bazė	Metakrilatas
tinka panaudojimo sričiai	Sriegių sandarinimas
tinka panaudojimo sričiai	Jungtis
Tankis	1,1 g/cm ³
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo

Kietumas tempiant pagal kai sriegio dydis M iki	5 - 15 min M20
Dinaminis klampumas	400 - 700 mPas
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
Stiprumo klasė	labai tvirtas
Spalva	žalia
tinka medžiagoms	Metalas
Forma	skyst.
maksimalūs tarpo matmenys	0,2 mm
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Darbinis kietumas pagal minimalus atitrūkimo momentas	3 - 6 h 40 Nm
Savybė	greitai kietėja
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Užpildymo kiekis	250 ml
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Užpildymo produktas