

Garant GREENPLUS

**Jungtis 6GP48, Talpa: 50ml****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088070 50
GTIN	4062406423599
Produktų klasė	01K

**Aprašymas****Modelis:**

Dvi ar daugiau dalių sujungiamos viena su kita. Naudojant klijus, tvirtai jungčiai naudojamas visas paviršius. Galima atlikti didelės galios perdavimą ir dinamines apkrovas (didelis šlyties stipris).

Tipas **6GP48**. Greitai kietėjantis, karščiui atsparus produktas cilindrinėms jungtims. Cilindrinių įvorių tvirtinimui variklio blokuose. Taip pat tinka guoliams kaitinimo krosnyse montuoti.

**Pastaba:**

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

**Techninis aprašymas**

Dinaminis klampumas	400 - 700 mPas
tinka panaudojimo sričiai	Sriegių sandarinimas
tinka panaudojimo sričiai	Jungtis
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
Spalva	žalia

maksimalūs tarpo matmenys	0,2 mm
Forma	skyst.
Tankis	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Darbinis kietumas pagal	3 - 6 h
Užpildymo kiekis	50 ml
Stiprumo klasė	labai tvirtas
Kietumas tempiant pagal	5 - 15 min
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
minimalus atitrūkimo momentas	40 Nm
tinka medžiagoms	Metalas
kai sriegio dydis M iki	M20
Savybė	greitai kietėja
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Cheminė bazė	Metakrilatas
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Užpildymo produktas