

Garant GREENPLUS

Jungtis 6GP38, Talpa: 50ml**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088069 50
GTIN	4062406423575
Produktų klasė	01K

Aprašymas**Modelis:**

Dvi ar daugiau dalių sujungiamos viena su kita. Naudojant klijus, tvirtai jungčiai naudojamas visas paviršius. Galima atlikti didelės galios perdavimą ir dinamines apkrovas (didelis šlyties stipris).

Tipas **6GP38**. Greitai kietėjantis universalus produktas, maksimaliai atsparus statinėms šlyties ir dinaminėms apkrovoms. Krumpliaračiams, skriemuliams, rotoriams ir veleno jungtims pritvirtinti prie elektrinių variklių.

Pastaba:

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

Techninis aprašymas

tinka medžiagoms	Metalas
maksimalūs tarpo matmenys	0,25 mm
Forma	skyst.
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
Kietumas tempiant pagal	5 - 15 min

Darbinis kietumas pagal	1 - 3 h
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Užpildymo kiekis	50 ml
kai sriegio dydis M iki	M36
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Savybė	greitai kietėja
Spalva	žalia
Stiprumo klasė	labai tvirtas
Tankis	1,09 g/cm ³
Cheminė bazė	Metakrilatas
tinka panaudojimo sričiai	Sriegių sandarinimas
tinka panaudojimo sričiai	Jungtis
Dinaminis klampumas	3000 - 6000 mPas
minimalus atitrūkimo momentas	40 Nm
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Užpildymo produktas