

Garant GREENPLUS

Varžtų sandarinimo lakas, Talpa: 50ml**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088072 50
GTIN	4062406423636
Produktų klasė	01K

Aprašymas**Modelis:**

Sandarinimo ir ženklinimo lakas be kenksmingų medžiagų. Apsaugo komponentus nuo irimo ir korozijos.

- **Galima naudoti kaip elektrai laidžių dalių dangtį.**
- **Puikus sukibimas.**
- **Universaliai pritaikomas daugeliui medžiagų.**
- **Didelis atsparumas izoliacijai.**

Techninis aprašymas

Tvarumas	GARANT GreenPlus
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
Spalva	raudoni
Temperatūros ribos	-40 - 80 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	12 mėnuo
Forma	pastos konsistencijos

Dinaminis klampumas	200 mPas
Užpildymo kiekis	50 ml
Darbinis kietumas pagal	0,5 h
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Varžtų fiksavimas