

Garant GREENPLUS

Jungtis 6GP60, Talpa: 250ml**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088071 250
GTIN	4062406423629
Produktų klasė	01K

Aprašymas**Modelis:**

Dvi ar daugiau dalių sujungiamos viena su kita. Naudojant klijus, tvirtai jungčiai naudojamas visas paviršius. Galima atlikti didelės galios perdavimą ir dinamines apkrovas (didelis šlyties stipris).

Tipas **6GP60**. Naudojamas susidėvėjusioms vietoms remontuoti ir teisingiems tvirtinimams atstatyti. Tinka dideliems tarpams. Sukietėjusį produktą galima gręžti, frezuoti arba šlifuoti.

Pastaba:

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

Techninis aprašymas

Spalva	sidabro spalvos
Cheminė bazė	Metakrilatas
Užpildymo kiekis	250 ml
Darbinis kietumas pagal	3 - 6 h
Stiprumo klasė	labai tvirtas
minimalus atitrūkimo momentas	18 Nm

Dinaminis klampumas	200000 - 600000 mPas
Tankis	1,13 g/cm ³
Kietumas tempiant pagal	5 - 15 min
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
tinka panaudojimo sričiai	Remontas
tinka panaudojimo sričiai	Jungtis
Forma	pastos konsistencijos
kai sriegio dydis M iki	M20
maksimalūs tarpo matmenys	0,3 mm
Savybė	mechanškai atsparus
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
tinka medžiagoms	Metalas
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Užpildymo produktas