

Garant GREENPLUS

Jungtis 6GP60, Talpa: 50ml**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088071 50
GTIN	4062406423612
Produktų klasė	01K

Aprašymas**Modelis:**

Dvi ar daugiau dalių sujungiamos viena su kita. Naudojant klijus, tvirtai jungčiai naudojamas visas paviršius. Galima atlikti didelės galios perdavimą ir dinamines apkrovas (didelis šlyties stipris).

Tipas **6GP60**. Naudojamas susidėvėjusioms vietoms remontuoti ir teisingiems tvirtinimams atstatyti. Tinka dideliems tarpams. Sukietėjusį produktą galima gręžti, frezuoti arba šlifuoti.

Pastaba:

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

Techninis aprašymas

Cheminė bazė	Metakrilatas
Darbinis kietumas pagal	3 - 6 h
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Dinaminis klampumas	200000 - 600000 mPas
Tankis	1,13 g/cm ³
Forma	pastos konsistencijos

Savybė	mechaniškai atsparus
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
tinka medžiagoms	Metalas
Kietumas tempiant pagal	5 - 15 min
tinka panaudojimo sričiai	Remontas
tinka panaudojimo sričiai	Jungtis
kai sriegio dydis M iki	M20
Užpildymo kiekis	50 ml
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
maksimalūs tarpo matmenys	0,3 mm
Stiprumo klasė	labai tvirtas
Spalva	sidabro spalvos
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
minimalus atitrūkimo momentas	18 Nm
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Užpildymo produktas