



## LED staklių šviestuvų žiedinis, Tipas: 160mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081439 160
GTIN	4260131238895
Produktų klasė	08C

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirti LED staklių šviestuvai **aliumininiame korpuse** ir satinuota akrilo plokštė **vienalyčiam 160 laipsnių apšvietimui**.

- **Neatsispindi, nesilieja ir nemirga.**
- **Prijungimas prie 24 V elektrinio prietaiso arba 24 V mašininio valdymo.**

Žiedinis apšvietimas „žiedinė lempa“, skirta ryškiam frezavimo ir gręžimo staklių 360° apšvietimui be jokių šešėlių. Dėl reguliuojamų magnetinių laikiklių galima lanksčiai pritvirtinti prie įvairių staklių.

#### Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su magnetais, aptrauktai guma, ir tinklo maitinimo bloku.

### Techninis aprašymas

Bendras aukštis	42 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Šviesos stiprumas	7,5 W
Apšvietimo priemonės	LED modulis
IP apsaugos klasė	IP 67

Šviesos srautas	460 lm
ATEX zona	Nėra
Nominalioji įtampa	24 V
Vidinis Ø	100 mm
Išorinis Ø	160 mm
Produkto rūšis	Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms