



LED paviršiaus šviestuvas, Naudojama galia: 48W



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081274 48
GTIN	5708997354537
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

Mažai šešėlio, neakina, didelė šviesos sklaida.

Su integruota rankena ir stovu tiesioginiam konstrukcinio šviestuvo tvirtinimui. Du Schuko lizdai leidžia greitai ir lengvai prijungti elektrinius įrankius nenaudojant papildomų kabelių.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tinka:

Trikojis stovas Nr. 081252 dyd. 1,35-3.

Techninis aprašymas

Nominalioji įtampa	100 - 240 V
Svoris	3430 g
Bendras aukštis	310 mm
Apšvietimo kampas reguliuojamas	100 laipsniai
Prijungimo laido ilgis	5 m

Naudojama galia	48 W
Bendras ilgis	318 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Bendras plotis	117 mm
IP apsaugos klasė	IP 54
Šviesos srautas	6000 lm
Produkto rūšis	Paviršiaus apšvietimo lempa