

DYMO**Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm×5,5 m Vinyl, Tipas: W****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085510 W
GTIN	071701184450
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:****Pramoninė vinilo etiketė**, atspari drėgmei, ekstremalioms temperatūroms, UV spinduliutei.**Pastaba:**

daugiau etikečių galite rasti el. parduotuvėje.

Tipas: RHINO

šrifto spalva: juodas

Juostos spalva: baltas

Techninis aprašymas

Juostos medžiaga	Vinilas
Spausdintuvo juostelės plotis	19 mm
Juostos spalva	baltas
šrifto spalva	juodas
Spausdintuvo juostelės ilgis	5,5 m
Produkto rūšis	Spausdintuvo kasetė

Tipas

RHINO