

Garant**Pirštinių pora MASTER CUT B OIL+, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094421 7

GTIN

4062406423865

Produktų klasė

01H

Aprašymas**Modelis:**

Puikiai priglunda ir yra itin patogios dėl 18 dydžio mezgimo technologijos. Maloni nitrilo putplasčio danga, užtikrinanti ypač gerą lytėjimo pojūtį ir puikų pirštų lankstumą. Dėl puikaus pirštų lankstumo gerai tinka tiksliam smulkių, aštrių dalių apdorojimui. Dėl nitrilo dangos iki pat krumplių puikiai tinka alyvuotoje aplinkoje. Antrasis dangos sluoksnis iš šlifuito nitrilo ant delno ir pirštų užtikrina patikimą sukibimą. Su sustiprintu nykščio įlinkimu, ilgesniam tarnavimo laikui.

GARANT MASTER CUT B OIL+. Lanksčios nuo įpjovimų saugančios pirštinės su apsaugos nuo įpjovimo lygiu B. Puikiai tinka **alyvuotai darbo aplinkai, kur yra vidutinė pjovimo rizika**, pvz., metalo apdirbimo staklėse.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Serija

MASTER CUT

Pirštinių savybės

Be DMF

Mezgimo technologija	18G
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Pagrindo medžiaga	HPPE
Danga	Nitril
Dangos variantai	Viso paviršiaus danga
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	juodas
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	B
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės