



Pneumatinis terkšlinis veržliasukis, Tipas: 9427



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079122 9427
GTIN	015451652111
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu \emptyset . Pneumatinis mini terkšlinis atsuktuvus, kurio bendras ilgis yra 130 mm. Greitojo keitimo mygtukas galvutės keitimui.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service-Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	270 min ⁻¹
Pneumatinė jungtis	1/4 in
maksimali vibracija pagal EN	5 m/s ²
maksimalus oro poreikis	336 l/min
Sūkių momento ribos	7 - 35 Nm
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis \emptyset)	10 mm
Įrankių laikiklio matmenys	3/8 in

Gamintojo pavadinimas	9427
Svoris	0,5 kg
Prijungimo sriegis	BSP
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M8
Ilgis	130 mm
Darbinis triukšmas	93 dB(A)
Produkto rūšis	Suktuvai