



LED ant kaktos tvirtinamas prožektorius su baterija, Tipas: H15R-CORE



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081479 H15R-CORE
GTIN	4058205020930
Produktų klasė	04B

Aprašymas

Modelis:

Galingas pramoninis ant kaktos tvirtinamas LED prožektorius profesionaliam naudojimui.

- **Palenkiamą galvą ir tolygi fokusavimo funkcija.**
- **Intuityvus valdymas ir palaipsninis pritemdymas.**
- **Keičiama ir plaunama kaktos juosta.**
- **Ledlenser jungiamoji sistema, kaip vientisa sąsaja, leidžia paprastai prijungti didelį priedų asortimentą.**

Galingi priekiniai žibintai, intuityvus valdymas ir tolygus apšvietimo ryškumo valdymas, ypač aukšta apsauga nuo dulkių ir drėgmės dėl Flex Sealing Technology Ledlenser prijungimo sistemos, galima lengvai derinti su įvairiais priedais.

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

Šviesos srautas	1000 lm
Gamintojo pavadinimas	H15R Core
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija

Akumuliatorių kiekis	1
Švietimo trukmė, 2 lygis	80 h
Šviesos srautas, 2 lygis	20 lm
Švietimo trukmė	5 h
Svoris	380 g
Galvos Ø	47 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
apšvietimas pritemdomas	taip
Šviesos srauto padidinimas	2500 lm
Produkto rūšis	Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis