



Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E forma C 6HX, TiAlN, M: M6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139182 M6
GTIN	4045197446770
Produktų klasė	12H

Aprašymas

Modelis:

Tolerancijos klasė: ISO 2X/6HX.

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). **Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.**

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto $\varnothing D_s$: 6 mm

Koto kvadratas \square : 4,9 mm

Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis: 5,55 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	5
Sriegio žingsnis	1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Sriegio \varnothing	6 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Koto kvadratas \square	4,9 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis	5,55 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Sriegio gylis	18 mm
Sriegio dydis	M6
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka