

HOLEX**Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E forma C 6HX, TiAlN, M: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139182 M12
GTIN	4045197446800
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****Tolerancijos klasė:** ISO 2X/6HX.**DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.**

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 11,2 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	12 mm
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D _s	9 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	11,2 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Sriegio gylis	36 mm
Sriegio dydis	M12
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka