

Plokščiasis magnetas be sriegio, Feritas, Ø: 20mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085910 20
GTIN	2050000964787
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:**

Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdimi iš **kietojo ferito**.

- **Cinkuotas paviršius.**
- **Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.**

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant / įklijavimui ir fiksavimui / prilaikymui.

Techninis aprašymas

Ø	20 mm
Svoris	10 g
maksimalus atsparumas temperatūrai	120 °C
Nominalioji sukibimo jėga	30 N
Aukštis	6 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	Feritas
Produkto rūšis	Plokščias magnetas