

Garant**VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 8mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 202820 8 |
| GTIN | 4045197662767 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas**Modelis:**

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------------------------------|
| Koto forma | HB |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 8 mm |
| Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ² | 0,045 mm |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,08 mm |
| Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm ² | 0,04 mm |
| Dantų skaičius Z | 4 |
| Koto Ø D _s | 8 mm |
| Bendras ilgis L | 120 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 40 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | e8 |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |

| | |
|----------------------------------|---|
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | N |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | $0,1 \times D$ apdirbant šoninius paviršius |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 110 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 80 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 50 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 45 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 40 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 35 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 25 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 35 m/min | M |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 55 m/min | K |
| Uni | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |