

Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Feritas, Ø: 80mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085915 80
GTIN	2050000965319
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Ekranuotas cilindrinis magnetas su iš kietojo ferito su sriegine įvore.
- Cinkuotas paviršius.
- Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Techninis aprašymas

Aukštis	18 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	120 °C
Sriegio įvorė	taip
Nominalioji sukibimo jėga	600 N
Svoris	520 g
Ø	80 mm
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Sriegis	M10 mm
Aukštis su sriegiu	34 mm

Magnetinės šerdies medžiaga

Feritas

Produkto rūšis

Plokščias magnetas