

Garant**Griovelių freza, be dangos, Ø e8 DC: 30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191080 30
GTIN	4045197100320
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**

Bendras ilgis pagal **DIN 844 ilga**.

Pjovimo briaunos ilgis pagal **DIN 844 trumpa**.

Pjovimo briaunos geometrija vertikaliajam įsigilinimui.

Paskirtis:

Skirta **pleištaviečių** ir griovelių ruošinio viduje frezavimui.

Techninis aprašymas

Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių)	2
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	30 mm
Koto Ø D_s	25 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	45 mm
Bendras ilgis L	166 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Griovelių freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		