

Garant**Karštojo užspaudimo patronas Forma ADB, BT 50 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303461 25
GTIN	4062406520205
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo Ø 6).
- Dyd. 3–5 skirtas HM, nuo dyd. 6 – HSS ir HM.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Standartas:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, karštojo užspaudimo griebtuvų ilgintuvai nr. 302410 – 302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210 – 354400.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Užspaudimo Ø D ₁	25 mm
Išorinis Ø D	53 mm
Ø D ₂	44 mm
Laikiklis	BT 50 A = 160
Laikiklio norma	JIS B6339

Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 20-32 mm	354240 20-32
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
	308720 50

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 50

308660 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka
kūginiams laikikliams 50

308830 50

Aušinimo adapteris, trumpas4,5° Kai užspaudimo Ø
22,1-32 mm

354235 22,1-32

Aušinimo modulis Tipas CU1

354215 CU1

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamDIN ISO 7388-1 (buv.
DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50

308820 50

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50

Atraminė įvorėskirta SK SK kūginiam kotui 50

354225 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50

Apatinė spintelė

354290

Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 50

308600 50

Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 50

308640 50

Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308790 50