

**Greitojo jungimo mova su išoriniu sriegiu, išorinis prijungimo sriegis: 3/8in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080170 3/8
GTIN	4062406522513
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo movos NW 7,2. Srauto greitis 1000 l/min (oras). Žalvaris (grynas). Darbinis slėgis: PN 35 bar / temperatūra: -20 °C iki +100 °C.

Techninis aprašymas

Išorinis prijungimo sriegis	3/8 in
Srauto dydis	1000 l/min
maksimalus darbinis slėgis	35 bar
Produkto rūšis	Mova