


HOLEX**Sriegimo griebtuvai, ER sinchroniniai, Koto Ø 25 mm, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	338198 16
GTIN	4062406511104
Produktų klasė	32P

Aprašymas**Modelis:**

- Amortizuojantis elementas minimaliai kompensuoja ašinį ilgį (MLA).
- Vidinis aušinimo priemonės padavimas iki 50 bar.
- Sriegiklio / valcuojančio sriegiklio patvarumas padidėja.

Paskirtis:

- Apdirbimo centruose su sinchroniniu sukliu.
- Sriegiklio ir sinchroninio suklio žingsnio skirtumams kompensuoti.
- Sriegiklio žingsnio tolerancijai kompensuoti.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 309399 ir 309447.

Pastaba:

Nešalinkite riebalų nuo sinchroninio sriegimo griebtuvo.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	34 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	0,5 mm
Vidinis Ø D ₁	28 mm
Ilgio kompensacija tempiant	0,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	75 mm
Sriegiams	M4 – M12
Laikiklis	Koto Ø 25 mm

Laikiklio norma	DIN 1835 B, E
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Produkto rūšis	Sriegimo patronas