


HOLEX**Sriegimo griebtuvai, ER sinchroniniai, HSK-A 63, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	338195 16
GTIN	4062406511081
Produktų klasė	32P

Aprašymas**Modelis:**

- Amortizuojantis elementas minimaliai kompensuoja ašinį ilgį (MLA).
- Vidinis aušinimo priemonės padavimas iki 50 bar.
- Sriegiklio / valcuojančio sriegiklio patvarumas padidėja.

Paskirtis:

- Apdirbimo centruose su sinchroniniu sukliu.
- Sriegiklio ir sinchroninio suklio žingsnio skirtumams kompensuoti.
- Sriegiklio žingsnio tolerancijai kompensuoti.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 309399 ir 309447.

Aušinimo skysčio vamzdelis kūgiui HSK Nr. 309880.

Pastaba:

Nešalinkite riebalų nuo sinchroninio sriegimo griebtuvo.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
Sriegiams	M4 – M12
Ilgio kompensacija gniuždant	0,5 mm
Vidinis $\varnothing D_1$	28 mm
Išorinis $\varnothing D$	34 mm

Ilgio kompensacija tempiant	0,5 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Forma	A
Produkto rūšis	Sriegimo patronas