


HOLEX**Sriegimo griebtuvai, ER sinchroniniai, HSK-A 63, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 338195 25 |
| GTIN | 4062406511098 |
| Produktų klasė | 32P |

Aprašymas**Modelis:**

- Amortizuojantis elementas minimaliai kompensuoja ašinį ilgį (MLA).
- Vidinis aušinimo priemonės padavimas iki 50 bar.
- Sriegiklio / valcuojančio sriegiklio patvarumas padidėja.

Paskirtis:

- Apdirbimo centruose su sinchroniniu sukliu.
- Sriegiklio ir sinchroninio suklio žingsnio skirtumams kompensuoti.
- Sriegiklio žingsnio tolerancijai kompensuoti.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 309399 ir 309447.

Aušinimo skysčio vamzdelis kūgiui HSK Nr. 309880.

Pastaba:

Nešalinkite riebalų nuo sinchroninio sriegimo griebtuvo.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|----------|
| Ilgio kompensacija gniuždant | 0,5 mm |
| Vidinis $\varnothing D_1$ | 42 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm |
| Sriegiams | M6 – M20 |
| Išorinis $\varnothing D$ | 45 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Ilgio kompensacija tempiant | 0,5 mm |
| Laikiklis | HSK-A 63 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Vidinis aušinimas | taip, su maks. 50 bar |
| Forma | A |
| Produkto rūšis | Sriegimo patronas |